

**Draadstang UNC diverse
 lengtes ASME B18.31.3
 Roestvaststaal (RVS) ASTM
 F593 304 Rechts CW1
 ($d \leq 5/8$) / CW2 ($d > 5/8$) 3/8-16X2**



Artikel nummer	U51070.037.2400
Merk	-
UBB	500621496909
UNSPSC	31161618
EAN	
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (Inch)	3/8
Lengte (inch)	2 ft
TPI	16
Klasse	CW1 ($d \leq 5/8$) / CW2 ($d > 5/8$)
Materiaal­soort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal­soort Technisch	ASTM F593 304
Draad­richting	Rechts
Draad­soort	Unified National Coarse

Standaarden

ASME	B18.31.3
------	----------

Technische specificatie

Gangen per Inch	16
-----------------	----

Technische tekening

