

## Verzonkenkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) Rechts NO.4-40X1.



Artikel nummer	U51300.011.0100
Merk	-
UBB	500625037303
UNSPSC	31161504
EAN	
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (Inch)	NO.4
Lengte (inch)	1 Inch
TPI	40
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Countersunk flat
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse

### Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

### Technische specificatie

Gangen per Inch	40
H (max.)	0.067
Driver size	1
A (max.)	0.212

### Technische tekening

