

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X2 Inch

Artikelnummer	U55000.025.0200
Merk	-
UBB	500621350874
UNSPSC	31161620
EAN	8717077395176
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/4 Inch
Lengte	2 Inch
Klasse	CW1 / CW2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F593 316
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	20
Info	ft = voldraad

Standaarden

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technische specificatie

F	0.4375
H	0.15625
LT(min.): L6 Inch	1
LT(min.): L≤6 Inch	0.75

Technische tekening

