



RATELSLEUTEL 8/9/10MM YRW-6

Artikelnummer	YRW-6YOK
Merk	-
UBB	500619106478
UNSPSC	27111753
EAN	8717981127139
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Max. bedrijfsdruk	6.3
Gereedschapopname	Overig
Hoekuitvoering	Ja
Nullasttoerental	200
Luchtingang apparaatzijdig	R 1/4"
Max. losdraaimoment	13
Max. aandraaimoment	13
Rateluitvoering	Ja
Max. draadmaat (metrisch)	6
Benodigde luchthoeveelheid	276

Standaarden