

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M5X55

Artikelnummer	01000.050.055
Merk	-
UBB	950351001892
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006950
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55
P	0.8
s	8

Technische tekening

