

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X280

Artikelnummer 01000.120.280

Merk -

UBB 950351009572

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008213

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	280
P	1.75
s	19

Technische tekening

