

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X120



Artikelnummer	01000.160.120
Merk	-
UBB	950351012295
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008602
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M16
Lengte (L) (mm)	120

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	44
b (min.): L > 200mm	57
b (min.): L ≤ 125mm	38
k	10
P	2
s	24

Technische tekening

