

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X200

Artikelnummer 01000.220.200

Merk -

UBB 950351019068

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009654

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L > 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	200
P	2.5
s	32

Technische tekening

