

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M52X280



Artikel nummer	01000.520.280
Merk	-
UBB	950351036393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012371
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M52
Lengte (L) (mm)	280

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	116
b (min.): $L > 200\text{mm}$	119
k	33
P	5
s	80

Technische tekening

