



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X60

Artikel nummer	01010.050.060
Merk	-
UBB	952351843976
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013194
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	60

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

k	3.5
P	0.80
s	8

Technische tekening

