



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X20

Artikel nummer	01010.060.020
Merk	-
UBB	950351042151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013279
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	20

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

k	4
P	1
s	10

Technische tekening

