



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X22

Artikel nummer	01010.060.022
Merk	-
UBB	950351042235
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013286
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	22

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

k	4
P	1
s	10

Technische tekening

