

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X35

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01010.060.035                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351042565                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492013316                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M6                     |
| Lengte               | 35 mm                  |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-114    |
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|        |    |
|--------|----|
| d-D    | M6 |
| k      | 4  |
| L (mm) | 35 |
| P      | 1  |
| s      | 10 |

### Technische tekening

