



## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M7X40

Artikel nummer	01010.070.040
Merk	-
UBB	950351043712
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013507
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M7
Lengte (L) (mm)	40

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

### Technische specificatie

k	4.8
P	1
s	11

### Technische tekening

