

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X190

Artikelnummer	01010.180.190
Merk	-
UBB	500644591132
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774506
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	190
P	2.5
s	27

Technische tekening

