

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M22X30

Artikelnummer	01010.220.030
Merk	-
UBB	500644592791
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774667
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	30
P	2.5
s	32

Technische tekening

