

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M22X35

Artikelnummer	01010.220.035
Merk	-
UBB	500644592874
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774674
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	35
P	2.5
s	32

Technische tekening

