



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M22X130

Artikel nummer	01010.220.130
Merk	-
UBB	500644593112
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774704
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	32
Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	130

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

k	14
P	2.50
s	32

Technische tekening

