

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X200

Artikelnummer	01010.270.200
Merk	-
UBB	500644596677
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775053
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	200
P	3
s	41

Technische tekening

