



Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M24X80X44,8

Artikelnummer	01040.240.080
Merk	-
UBB	951351002047
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018540
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	609
-----	-----

Technische specificatie

b:50mmL≤150mm	36.5
b (min.): L150mm	41.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	80
Lg (max.)	44.8
P	3
s	36
Tolerantie boorgat ø	H7

Technische tekening

