

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X150



Artikelnummer	01060.160.150
Merk	-
UBB	950351131095
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020291
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	1.5
s	24

Technische tekening

