



Zeskantbout met kleine kop en lange tap DIN 561 Staal Blank 22H M6X20

Artikelnummer	01098.060.020
Merk	-
UBB	952351212669
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022578
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Spoed (P)	1
Klasse	22H
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	561
NF	E25-133

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
k	5
L (mm)	20
P	1
s	8
z2(min.)	3

Technische tekening

