

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M16X1,50 (LH)

Artikelnummer	01130.160.150
Merk	-
UBB	950355735347
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024329
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M16
m	13
P	1.5
s	24

Technische tekening

