

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X85



Artikelnummer	01200.060.085
Merk	-
UBB	500644997628
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049413
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	85 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	85
P	1
s	10

Technische tekening

