



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X75

Artikelnummer	01210.300.075
Merk	-
UBB	500621732865
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503891
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	75
P	3.5
s	46

Technische tekening

