

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X70



Artikel nummer	01220.080.070
Merk	-
UBB	950351167891
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033314
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	70
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
b (min.): L ≤ 125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Technische tekening

