

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X140



Artikel nummer	01220.080.140
Merk	-
UBB	952351904695
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033390
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	140
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

### Technische tekening

