

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X65/ S=17

Artikelnummer	01220.100.065
Merk	-
UBB	950351168626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033529
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	17

Technische tekening

