

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X160/ S=22



Artikel nummer 01220.140.160

Merk -

UBB 952351982568

UNSPSC 31161620

EAN 8715492034113

PKG. van 25 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	160
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	22

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Technische tekening

