

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X110



Artikel nummer	01220.200.110
Merk	-
UBB	953351853288
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034595
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	110
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

### Technische tekening

