

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X160



Artikel nummer	01220.200.160
Merk	-
UBB	950351172255
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034649
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	160
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technische tekening

