

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X240

Artikelnummer	01410.160.240
Merk	-
UBB	500644662826
UNSPSC	31161620
EAN	8717077015173
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	240
P	2
S	24

Technische tekening

