

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M14X70

Artikelnummer	01420.140.070
Merk	-
UBB	954351341506
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411228
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 40
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 53

b (min.): $L \leq 125$ mm 34

d-D M14

k 8.8

L (mm) 70

P 2

s 22

Technische tekening

