

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M16X50

Artikelnummer	04100.160.050
Merk	-
UBB	500621747897
UNSPSC	31161620
EAN	8715494507059
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 50

P 2

s 24