

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M20X130

Artikelnummer	04104.200.130
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500500595961
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494055307
-----	---------------

PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm	52
-----------------	----

b (min.): L200mm	65
------------------	----

b (min.): L≤125mm	46
-------------------	----

Technische tekening

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

