

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X20

Artikelnummer 04110.060.020

Merk -

UBB 950351907015

UNSPSC 31161620

EAN 8715492117205

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

Technische tekening

