

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X12

Artikelnummer	04110.080.012
Merk	-
UBB	954351348618
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117304
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	12 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	12
P	1.25
s	13

Technische tekening

