

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M18X75

Artikelnummer	04110.180.075
Merk	-
UBB	500644695180
UNSPSC	31161620
EAN	8717077018402
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	75 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	75
P	2.5
s	27

Technische tekening

