

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M20X30

Artikelnummer	04110.200.030
Merk	-
UBB	953351009055
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118080
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	30 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	30
P	2.5
s	30

Technische tekening

