

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M20X80

Artikelnummer	04110.200.080
Merk	-
UBB	950351964271
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118165
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5
s	30

Technische tekening

