

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M20X90

Artikelnummer	04110.200.090
Merk	-
UBB	950351964354
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118172
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	90 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Technische tekening

