

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M24X120

Artikelnummer	04110.240.120
Merk	-
UBB	950351965187
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118370
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	120 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technische tekening

