

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X35

Artikelnummer	04116.100.035
Merk	-
UBB	500571177855
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147651
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Technische tekening

