

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X45

Artikelnummer	04116.120.045
Merk	-
UBB	500571178358
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145152
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

Technische tekening

