

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X45

Artikelnummer	04116.200.045
Merk	-
UBB	500571179596
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145275
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	45 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	45
P	2.5
s	30

Technische tekening

