

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M22X1,50X90



Artikel nummer	04161.220.090
Merk	-
UBB	500644712829
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019836
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	90
P	1.50
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
------	---

Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	56
b (min.): L > 200mm	69
b (min.): L ≤ 125mm	50

Technische tekening

k 14

s 32

UP COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

