

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M8X230



Artikel nummer	07000.080.230
Merk	-
UBB	500645038372
UNSPSC	31161605
EAN	8717077053472
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	230
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	28
d _k (max.)	13
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	8
P	1.25

Technische tekening



