

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M12X65



Artikelnummer	07015.120.065
Merk	-
UBB	500627543662
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542890
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	65
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	36
d _k (max.)	18
Voldraad als L ≤	50
k (max.)	12
P	1.75

Technische tekening



