



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M3X6

Artikelnummer 07023.030.006

Merk -

UBB 500647934123

UNSPSC 31161605

EAN 8717077281431

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	6 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5

Technische tekening

Voldraad als $L \leq$ 20

k (max.) 3

L (mm) 6

P 0.5

s 2.5

