



## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M36X170

Artikelnummer 07023.360.170

Merk -

UBB 500647967792

UNSPSC 31161605

EAN 8717077284791

PKG. van 1 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Diameter            | M36           |
| Lengte              | 170 mm        |
| Klasse              | 10.9          |
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
| Kopsoort            | Cilinderkop   |
| Materiaalsoort      | Staal         |
| Draadrichting       | Rechts        |

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch  
verzinkt

Draadsoort Metrische  
schroefdraad

Info Waarschuwing: bij  
het elektrolytisch  
behandelen van  
deze producten  
bestaat er  
gevaar voor het  
optreden van  
waterstofbrosheid.

### Standaarden

BS 4168-1

NEN 1241

ISO 4762

NF E25-125

DIN 912

ASME B18.3.1M

### Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| b        | 84  |
| d-D      | M36 |
| dk(max.) | 54  |

### Technische tekening

Voldraad als  $L \leq$  110

k (max.) 36

L (mm) 170

P 4

s 27

